



Set di chiavi a bussola, Numero pezzi: 73



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630002 73
GTIN	4045197579119
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.

Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti i componenti nelle custodie di plastica.

Esecuzione economica.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

73 pezzi – 3/8 pollice: 18 bussole 3/8 pollice, esagonali 6 - 24 mm

9 inserti profondi 3/8 pollice, esagonali 8 - 24 mm

2 bussole per candele 3/8 pollice, 16 e 21 mm

3 bussole con magnete 6, 8, 10 mm

(con codolo esagonale E 6,3)

1 prolunga E 6,3 esagonale su attacco quadro da 1/4 pollice

1 prolunga E 6,3 esagonale su attacco quadro da 3/8 pollice

4 bussole per esagono interno 3 - 6 mm

3 bussole per viti con intaglio 4; 5,5; 7 mm

2 bussole per viti con impronta a croce Phillips PH1; PH2

2 bussole per viti Pozidriv PZ1; PZ2

7 bussole per viti Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 1 cricchetto a sbloccaggio rapido 3/8 pollice
 1 impugnatura a T 3/8 pollice
 1 snodo cardanico 3/8 pollice
 2 prolunghe 3/8 pollice, 75 e 225 mm
 1 prolunga 3/8 pollice, 50 mm, WobbleFix
 1 adattatore 3/8 - 1/4 pollice
 1 adattatore 3/8 - 1/2 pollice
 13 chiavi combinate 6 - 19 mm
 Riposte in: Valigetta di plastica (380×285×85 mm)

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Pozidriv
Profilo di manovra	Intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi	73
Dimensione apertura	metrica
Campo apertura bussola esagonale	6-24 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Imballaggio	Astuccio in plastica
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Clip in plastica Colore RED	630003 RED
Clip in plastica Colore BLUE	630003 BLUE