

**Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, Apertura: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	631415 12
GTIN	4045197493330
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

**Norma:**

**DIN 3124-L**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Nota:**

Bussole esagonali HOLEX lunghe, disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (n. art. 631417).

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	50 mm
Ø Lato uscita	16,9 mm
Apertura	12 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Norma	DIN 3124
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Con profilo AS-drive

no

Tipo di prodotto

Bussola