



## Set di chiavi a bussola, Numero pezzi: 148



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630002 148
GTIN	4045197608703
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.

Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti i componenti nelle custodie di plastica.

Esecuzione economica.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

#### Fornitura:

148 pezzi – 1/4; 3/8; 1/2 pollice: 30 bussole da 1/4 e 1/2 pollice, esagonali 4 - 32 mm

13 inserti profondi da 1/4, 1/2 pollice, esagonali 6 - 22 mm

13 inserti da 1/4, 3/8, 1/2 pollice, per Torx® E4 - E22

2 bussole per candele da 1/2 pollice 16 + 21 mm

1 adattatore da 1/2 – 3/8 pollice

1 adattatore per bit di manovra 1/2 e 5/16 pollice esagonale

1 adattatore per bit di manovra 1/4 e 1/4 pollice esagonale

1 prolunga E 6,3 da esagono a quadro da 1/4 pollice

15 bit da 5/16 pollice (PH3; PH4; PZ3; PZ4; per Torx® TX40 - TX60, per esagono incassato 8; 10; 12 mm, intaglio 8; 10; 12)

Set di 32 bit da 1/4 pollice in scatola di plastica

2 cricchetti a sbloccaggio rapido da 1/4 e 1/2 pollice  
 1 Impugnatura 1/4 pollice  
 2 impugnature a T da 1/4 e 1/2 pollice  
 2 snodi cardanici da 1/4 e 1/2 pollice  
 4 prolunghe, 1/4 e 1/2 pollice, 50, 100, 125, 250 mm  
 3 chiavi a brugola esagonali 1,5 – 2,5 mm  
 9 chiavi combinate 8 – 22 mm  
 3 giraviti per viti con intaglio 6×38, 6×100, 8×150  
 3 giraviti per viti con impronta a croce Phillips 1×75, 2×38, 2×100  
 1 coltello multiuso (lama retrattile) con 2 lame di ricambio  
 1 calibro a corsoio da 150 mm  
 1 flessometro 3 m  
 1 livella a bolla di piccole dimensioni 200 mm  
 1 chiave regolabile a rullino 200 mm  
 1 pinza universale, 180 mm  
 1 tronchese laterale 160 mm  
 1 pinza a becchi mezzotondi 160 mm  
 1 pinza regolabile, 250 mm  
 1 martello 300 g  
 Riposte in: Valigetta di plastica (550×420×105 mm)

## Descrizione tecnica

Numero pezzi	148
Profilo di manovra	Intaglio
Profilo di manovra	Pozidriv
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	TriWing
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Dimensione apertura	metrica
Campo apertura bussola esagonale	4-32 mm
Imballaggio	Astuccio in plastica
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

---

## Accessori

Clip in plastica Colore BLUE	630003 BLUE
Clip in plastica Colore RED	630003 RED