

**HOLEX****Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici es. lunga, con magnete a molla, Apertura: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	651210 22
GTIN	4045197215307
Classe articolo	62D

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

**Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.**

**Vantaggi:**

Un magnete a molla blocca la vite, assicurando al contempo una perfetta presa della testa della vite. Una vite o un dado svitati possono essere rimossi con facilità grazie alla molla.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

**Nota:**

Bussole esagonali IMPACT HOLEX lunghe disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (n. art. 651202).

**Descrizione tecnica**

Ø Lato uscita	32,5 mm
Apertura	22 mm
Lunghezza	78 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine	sì

Tipo di prodotto

Bussola

**Accessori**Set di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 1/2 pollici  
incluso estrattore Modello 4

651790 4

Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici Ø×Lunghezza  
3X25 mm

651900 3X25

Anello di gomma per bussole da 1/2 pollici Ø 30 mm

651800 30