

**Koken****Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici Surface Drive, Apertura: 19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	651010 19
GTIN	4991644353125
Classe articolo	63R

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

**Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.**

**Vantaggi:**

La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole non danneggiano le viti.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

**Descrizione tecnica**

Ø Lato uscita	28,2 mm
Lunghezza	38 mm
Apertura	19 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive

Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

## Accessori

Anello di gomma per bussole da 1/2 pollici Ø 30 mm	651800 30
Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici Ø×Lunghezza 3X25 mm	651900 3X25
Set di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 1/2 pollici incluso estrattore Modello 4	651790 4