

Koken**Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici Surface Drive, Apertura: 24mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 651010 24 |
| GTIN | 4991644353170 |
| Classe articolo | 63R |

Descrizione**Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

Vantaggi:

La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole non danneggiano le viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|---|
| Apertura | 24 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
| Ø Lato uscita | 34,5 mm |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive |

| | |
|-------------------------|---------|
| Per impiego su macchine | sì |
| Tipo di prodotto | Bussola |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici Ø×Lunghezza 3X25 mm | 651900 3X25 |
| Anello di gomma per bussole da 1/2 pollici Ø 30 mm | 651800 30 |
| Set di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 1/2 pollici incluso estrattore Modello 4 | 651790 4 |