


**Koken****Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici snodata, Apertura: 19mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	651215 19
GTIN	4991644356980
Classe articolo	63R

## Descrizione

**Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

**Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.**

**Vantaggi:**

Avvitamento diretto a punti inaccessibili, senza necessità di snodi cardanici.

**Norma:**

**DIN 3129**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

## Descrizione tecnica

Apertura	19 mm
Ø Lato uscita	28,2 mm
Lunghezza	73,5 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale
Per impiego su macchine	sì

Tipo di prodotto

Bussola

**Accessori**

Anello di gomma per bussole da 1/2 pollici Ø 30 mm

651800 30

Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici Ø×Lunghezza  
3X25 mm

651900 3X25

Set di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 1/2 pollici  
incluso estraattore Modello 4

651790 4