



## Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 28 pezzi, Modello: P



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630295 P
GTIN	4013288173898
Classe articolo	63F

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.  
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

#### Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.

Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6 e viti con poligono interno Torx® con filettatura M3 – M6.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

#### Contenuto:

Dim. S - Con cricchetto reversibile n. art. 632295.

Dim. P - Con cricchetto a sbloccaggio rapido n. art. 632290.

#### Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pezzi Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bit, C 6,3, per esagono incassato: 4 pz. n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6

Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25

Bit, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 6 pz. n. art. 675340 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Prolunga con bussola a rotazione rapida: 1 pezzo 150 mm

Prolunga Wobbel: 1 pezzo 56 mm

Raccordo con mandrino a cambio rapido: 1 pz. bussola quadra da 1/4 pollice – attacco per bit da 1/4 pollice

Cricchetto reversibile (Dimensione S): 1 pz. n. art. 632295

Cricchetto a innesto (Dimensione P): 1 pz. n. art. 632290

Riposte in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

## Descrizione tecnica

Numero pezzi	28
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Pozidriv
Campo apertura bussola esagonale	5-13 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Denominazione originale prodotto	8100 SA 7
Imballaggio	Borsa pieghevole di tessuto, chiusura a strappo
Lunghezza	204 mm
Larghezza	91 mm
Altezza	51 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	675340 TX15
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675320 1/25
	675240 4

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus  
Esagono 4 mm

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX27 675340 TX27

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce /  
Lunghezza complessiva 3/25 mm 675310 3/25

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus  
Esagono 6 mm 675240 6

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce /  
Lunghezza complessiva 2/25 mm 675310 2/25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25 675340 TX25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX30 675340 TX30

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a  
croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm 675320 2/25

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus  
Esagono 5 mm 675240 5

Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Metal", quadro da 1/4  
pollice, a sbloccaggio rapido 632290

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce /  
Lunghezza complessiva 1/25 mm 675310 1/25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10 675340 TX10

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus  
Esagono 3 mm 675240 3

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20 675340 TX20