

HOLEX**Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici es. lunga, con magnete a molla, Apertura: 19mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 651210 19 |
| GTIN | 4045197215284 |
| Classe articolo | 62D |

Descrizione**Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

Vantaggi:

Un magnete a molla blocca la vite, assicurando al contempo una perfetta presa della testa della vite. Una vite o un dado svitati possono essere rimossi con facilità grazie alla molla.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Bussole esagonali IMPACT HOLEX lunghe disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (n. art. 651202).

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Apertura | 19 mm |
| Lunghezza | 78 mm |
| Ø Lato uscita | 29 mm |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
| Per impiego su macchine | sì |

Tipo di prodotto

Bussola

AccessoriSet di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 1/2 pollici
incluso estrattore Modello 4

651790 4

Anello di gomma per bussole da 1/2 pollici Ø 30 mm

651800 30

Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici Ø×Lunghezza
3X25 mm

651900 3X25