

**Chiave a forchetta doppia, fosfatato, Larghezza chiavi: 36X41 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	610900 36X41
GTIN	4045197384379
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h	11 mm
Apertura bocca massima b2	88 mm
Apertura ₁	36 mm
Apertura ₂	41 mm
Apertura bocca massima b1	80 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	358 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	fosfatato
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave