

**Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 10X11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	610950 10X11
GTIN	4045197159229
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h	5 mm
Apertura bocca massima b1	24 mm
Apertura ₂	11 mm
Apertura bocca massima b2	27 mm
Apertura ₁	10 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	151 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	cromato
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave