

**Set di chiavi a forchetta doppia, esecuzione fosfatata, Numero chiavi: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	610910 10
GTIN	4045197384409
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Fornitura:

Cad. 1 chiave a forchetta doppia n. art. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Dim. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 27x30

Descrizione tecnica

Numero chiavi	10
Dimensione apertura	Metrica
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado
Superficie	esecuzione fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 16X17 mm	610900 16X17
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 8X9 mm	610900 8X9
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 21X24 mm	610900 21X24
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 27X30 mm	610900 27X30
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 6X7 mm	610900 6X7
Portautensili in plastica con linguetta di chiusura per numero chiavi 11	611700 11
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 18X19 mm	610900 18X19
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 12X13 mm	610900 12X13
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 20X22 mm	610900 20X22
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 10X11 mm	610900 10X11
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 14X15 mm	610900 14X15