

**Chiave a forchetta doppia, fosfatato, Larghezza chiavi: 5,5X7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	610900 5,5X7
GTIN	4045197441409
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Descrizione tecnica

Apertura ₂	7 mm
Apertura bocca massima b1	15 mm
Altezza bocca massima h	4 mm
Apertura bocca massima b2	17 mm
Apertura ₁	5,5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	122 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posizione della bocca 1	15 grado
Posizione della bocca 2	15 grado

Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	fosfatato
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave