



Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Speed" reversibile, 1/4 pollice, con testina orientabile e a sbloccaggio rapido



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	632390
GTIN	4013288121868
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con sbloccaggio rapido e disco reversibile per azionamento orario e antiorario.

Testa del cricchetto orientabile liberamente con posizioni definite di innesto a 0° (utilizzo come un giraviti) e posizione a 75° e 90° su entrambi i lati. Angolo di lavoro 5°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Numero di denti: 72

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	8000A
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Lunghezza complessiva	152 mm
Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 grado
Tipo di prodotto	Cricco

