

Koken
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido, Modello:

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	632050
GTIN	4991644021826
Classe articolo	63R

Descrizione
Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Lunghezza complessiva: 115 mm

Numero di denti: 20

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Lunghezza complessiva	115 mm
Numero di denti	20
Angolo di lavoro	18 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie

cromata