



Cricchetto con dentatura fine reversibile, 1/4 pollice con manopola girevole e a sbloccaggio rapido



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	632395
GTIN	3148518525961
Classe articolo	63V

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con sbloccaggio rapido e disco reversibile per azionamento orario e antiorario.

Per utilizzo tradizionale angolo di lavoro 6°, per utilizzo della manopola girevole angolo di lavoro 0°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Numero di denti: 60

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Lunghezza complessiva	120 mm
Numero di denti	60
Angolo di lavoro	0 - 6 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata

Tipo di prodotto

Cricco