



## Lampada per posto di lavoro a LED Planonlight Black Series, Potenza assorbita: 15W



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081353 15
GTIN	2050001919403
Classe articolo	04E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il LED Planonlight **Black Series** è il più potente, **il più ermetico** e **il più compatto** di tutte le lampade da lavoro Planonlight. Variante costruttiva con varie possibilità di fissaggio per i più difficili campi d'impiego del settore industriale.

- **Massima luminosità con LED da 157 Lumen/W.**
- **Assolutamente esente da manutenzione (con una durata di 50000 h).**
- **Ottima per l'allestimento successivo grazie alle strutture estremamente compatte, anche per l'utilizzo su macchine molto complesse.**
- **Moltissime varianti disponibili con 8 modelli diversi (versione per il montaggio su richiesta).**
- **Fissaggio versatile: montaggio a filo oppure con supporto regolabile n. art. 081381 adatto per il montaggio a soffitto a 45°.**
- **Tenuta stagna migliorata e comprovata con grado di protezione IP68 e IP69K (antiemulsione).**

#### Nota:

**Tensione di esercizio 24 V DC - l'allacciamento diretto alla tensione di rete (230 V/50 Hz) danneggia la lampada!** Allacciamento alla tensione di rete tramite trasformatore n. art. 081375.

## Descrizione tecnica

Angolo di irradiazione fisso	120 grado
Peso	600 g
Corrente di illuminazione	2000 lm
Potenza assorbita	15 W
Lampadine	Modulo LED
Campo temperatura	-20 - 55 °C
Altezza complessiva	20 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Temperatura cromatica	6500 K
Larghezza complessiva	65 mm
Lunghezza complessiva	234 mm
Zona ATEX	Nessuna
Denominazione originale prodotto	10488
Tipo di prodotto	Lampada per macchine

---

## Accessori

Trasformatore per LED PLANONLIGHT 24 V / 100 W	081375
Supporto per Black Series 45°	081381