

**Rullo cilindrico liscio convesso, Ø Rullo: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	291440 25
GTIN	4030741009693
Classe articolo	29H

Descrizione**Esecuzione:**

Tornito e lucidato ($R_z = 4 \mu\text{m}$).

Rulli cilindrici lisci in HSS – modello RRE.

Vantaggi:

- **Migliore qualità della superficie.**
- **Incrudimento delle superfici.**
- **Riduzione della durata del processo.**

Uso:

Per lisciare i pezzi cilindrici.

Per:

utensile portagodroni a formare: n. art. 290004

Descrizione tecnica

Ø Foro rullo	6 mm
Ø Rulli	25 mm
Larghezza rullo	8 mm

Materiale da taglio	HSS
Valore di rugosità	4 µm
Forma	convessi
Modello	RRE
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio