

Scaffale per ufficio, elemento base, Profondità 600 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2300/1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990595 2300/1000
GTIN	4004514220141
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Montanti con frontale non forato e ripiani.

Irrigidimento tramite traversa longitudinale. La battuta centrale impedisce lo scivolamento di raccoglitori e documenti. Il ripiano superiore non è provvisto di battuta centrale.

Portata massima: 150 kg per ripiano.

Profondità degli scaffali di 600 mm: Utilizzabile su entrambi i lati. Contiene fino a 192 raccoglitori per modulo con un'altezza di 2300 mm.

Descrizione:

Ingombri in pianta:

Elemento base: lunghezza nominale + 60 mm

Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale +6 mm

Profondità telaio totale: profondità nominale + 36 mm

Altezza K del primo ripiano da terra: max. 600 mm

Nota:

- **Gli scaffali con un rapporto altezza/profondità maggiore di 5:1 devono essere assicurati contro il ribaltamento.**
- **Gli elementi di fissaggio al pavimento e alle pareti non sono inclusi nella dotazione.**

Descrizione tecnica

Dim. di montaggio elem. base larghezza	1060 mm
--	---------

Larghezza	1000 mm
Numero ripiani	7
Profondità	600 mm
Altezza	2300 mm
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	Profondità 600 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per classificatori

Accessori

Piedino di bloccaggio	990852
-----------------------	--------