



Pinza regolabile Cobra® bonderizzata isolata secondo VDE, con occhiello di sicurezza, Lunghezza complessiva: 250mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 706025 250 |
| GTIN | 4003773081517 |
| Classe articolo | 73F |

Descrizione

Esecuzione:

Pinza con occhiello di sicurezza per l'applicazione di un dispositivo di protezione anticaduta. Occhiello di sicurezza ben saldato con il manico, portata dinamica fino a un'altezza di caduta di 3 m.

Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Uso:

Per l'impiego in costruzioni sopra e sotto il livello del suolo, la riparazione di edifici, scalatori industriali, copritetti, fiere, ecc.

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato.

Nota:

Altre versioni e dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-----------------------------|
| Apertura per esagono | 46 mm |
| Apertura per tubi | 2 pollici |
| Numero di scatti della regolazione micrometrica | 25 |
| Lunghezza complessiva | 250 mm |
| Denominazione originale prodotto | Cobra |
| Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Cavo elasticoHook2Loop Portata 15,9 kg | 098240 15,9 |
| MoschettoneSTEEL D TRI | 098195 |
| MoschettoneDOUBLE TRI | 098194 |
| Cavo elasticoCavo a spirale Modello T2T | 098245 T2T |
| MoschettoneOVALSTEEL SC Modello | 098196 |