

Koken**Snodo cardanico IMPACT, 1/2 pollici, E 12,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	651610
GTIN	24991644385557
Classe articolo	63R

Descrizione**Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

Quadro esterno secondo DIN 3121 E 12,5 (spina elastica di tenuta) o F 12,5 (foro).

Quadro femmina secondo DIN 3121 G 12,5 con foro e scanalatura.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Materiale: Acciaio al cromo-molibdeno

Lunghezza complessiva: 65 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	65 mm
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Norma	DIN 3121
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	brunita

per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Utensile di manovra

Accessori

Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici ØxLunghezza 3X25 mm	651900 3X25
Set di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 1/2 pollici incluso estraattore Modello 4	651790 4
Anello di gomma per bussole da 1/2 pollici Ø 30 mm	651800 30