

Garant**Lama per seghe circolari, dente piatto e trapezoidale INOX, Ø Lama D: 305mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	584004 305
GTIN	4045197883728
Classe articolo	51S

Descrizione

Esecuzione:

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzata. Tagliante di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Lama universale per la lavorazione di **INOX** con troncatrici. Per troncare facilmente tubi, lamiere, profili e materiale pieno. Adatta anche per acciaio e materiali non ferrosi. Non per ghisa. Taglio rapido e privo di bave senza raffreddamento.

Descrizione tecnica

Numero denti	72
Esecuzione dei denti	Dente piatto e trapezoidale
Larghezza di taglio B	2,2 mm
Ø Foro	25,4 mm
Ø Lama D	305 mm
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

