

Garant**Lama per seghe circolari, dente piatto e trapezoidale INOX, Ø Lama D: 355mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	584004 355
GTIN	4045197883735
Classe articolo	51S

Descrizione**Esecuzione:**

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzata. Tagliante di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Lama universale per la lavorazione di **INOX** con troncatrici. Per troncare facilmente tubi, lamiere, profili e materiale pieno. Adatta anche per acciaio e materiali non ferrosi. Non per ghisa. Taglio rapido e privo di bave senza raffreddamento.

Descrizione tecnica

Ø Lama D	355 mm
Ø Foro	25,4 mm
Numero denti	84
Larghezza di taglio B	2,4 mm
Esecuzione dei denti	Dente piatto e trapezoidale
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

