

**Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094271 8
GTIN	4045197884114
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto con rivestimento ruvido in lattice per una **presa e un'azione antiscivolo eccellenti** in ambienti di lavoro asciutti e umidi. **Non indicato per la manipolazione di pezzi oleosi.** Particolarmente adatto per la manipolazione di vetro, accettazione merce e spedizione, riciclaggio dei rifiuti, edilizia, giardinaggio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	8
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12

Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	2121X
Materiale supporto	Poliammide
Rivestimento	Lattice
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	255 mm
Colore	nero / grigio
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso