



Paio di guanti BASIC, Misure guanti da lavoro: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094411 8
GTIN	4045197884169
Classe articolo	02H

Descrizione

Esecuzione:

Guanto in cotone Interlock con manichetta in tela e **rivestimento 3/4 in nitrile** per una protezione comoda e sicura nei lavori con pezzi oleosi, grassi e umidi. Adatto in particolare per lavori di montaggio, produzione e lavorazione di metalli, lavori di manutenzione, lavorazione di pezzi fusi, controlli di qualità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	8
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12

Asciugatura	Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
EN 388	4111X
Materiale supporto	Cotone
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	255 mm
Colore	giallo
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso