

Garant**Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive, Apertura: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	631225 9
GTIN	4045197497079
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

La bocca Surface Drive permette un accoppiamento più preciso e un'azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, per esempio in pollici (A/F, BSF, BSW) sia viti usurate. Bussole con foro di tenuta.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Descrizione tecnica

Apertura	9 mm
Ø Lato uscita	13,3 mm
Lunghezza	24,8 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo chiavi esagonali	Surfacedrive
Norma	DIN 3124

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Con profilo AS-drive	no
Tipo di prodotto	Bussola