



**Giravite per viti Pozidriv, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD,
Dimensione dell'intaglio a croce: 2**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667687 2
GTIN	7610733256068
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nucleo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. **Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	100 mm
Per Ø viti	3,1 – 5,2 mm
Lunghezza complessiva	205 mm
Dimensione dell'impronta a croce	2
Serie	SwissGrip ESD
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Materiale impugnatura	Polipropilene resistente agli urti
Superficie	nichelata e cromata
Tipo di prodotto	Giravite

