

Calibro a tampone piatto, P9, Dim. nominale: 11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	484402 11
GTIN	2050001937100
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato. Calibri a tampone piatto **con classe di tolleranza P9**.

Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Descrizione tecnica

Dimensione nominale	11 mm
Qualità	9
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Accoppiamento	P9
Campo di tolleranza	P
Materiale	Acciaio temprato
Attributo del nome del prodotto	P9
Taratura	L6
Tipo di prodotto	Calibro a tampone piatti

Servizi

Rapporto di taratura Calibro a tampone Ø Massimo 20 mm

028300 20