

## Calibro a tampone Cromo lato passa H7, Ø Misura nominale: 29mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	484040 29
GTIN	2050001955395
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. **Lato passa con superfici di contatto in cromo duro.** Per una durata di 8 volte superiore rispetto all'acciaio.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Nota:

- **Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all'indirizzo [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) ad es. n. art. 484000 Dim. 82.**

### Descrizione tecnica

Campo di tolleranza	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Qualità	7
Dimensione nominale	29 mm
Tipologia di calibro	Calibro passa
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Taratura	M2
Tipo di prodotto	Tampone

**Servizi**

Rapporto di taratura Calibro a tampone Ø Massimo 60 mm	028300 60
Certificato DAkkS Calibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm	028340 60