

Calibro a tampone Cromo lato passa H7, Ø Misura nominale: 68mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	484040 68
GTIN	2050001955586
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. **Lato passa con superfici di contatto in cromo duro.** Per una durata di 8 volte superiore rispetto all'acciaio.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Nota:

- **Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all'indirizzo www.hoffmann-goup.com ad es. n. art. 484000 Dim. 82.**

Descrizione tecnica

Campo di tolleranza	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Qualità	7
Tipologia di calibro	Calibro passa
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Dimensione nominale	68 mm
Taratura	M2
Tipo di prodotto	Tampone

Servizi

Rapporto di taratura
Calibro a tampone Ø Massimo 200 mm

028300 200

Certificato DAkkS
Calibro a tampone differenziale Ø massimo 200 mm

028340 200