



## Cesoia per cavi a cricchetto con manici telescopici, Lunghezza complessiva: 630mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731230 630
GTIN	4003773071563
Classe articolo	73F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Taglio senza sforzi grazie ai rapporti di moltiplicazione ottimali e ai manici telescopici. Possibilità di aprire l'utensile in qualsiasi posizione di taglio. Manici regolabili a più livelli. Estraibile da 600 a 810 mm.

**Uso:**

Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio. Anche per cavi con rivestimento in gomma o plastica e con armatura a nastro.

**Materiale:**

Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio.

**Nota:**

Non adatta per filo in acciaio e funi metalliche.

### Descrizione tecnica

Per conduttori singoli in rame/alluminio	740 / 800 mm <sup>2</sup>
Lunghezza complessiva	630 mm
Per conduttore multiplo di Ø	60 mm
Peso	3820 g
Materiale	Lama: Acciaio per utensili di qualità speciale, temprato in bagno d'olio

Manici	Tubo ovale in alluminio, alta resistenza
Funzione cricchetto	sì
Tipo di prodotto	Cesoia