



## Cesoia per cavi a cricchetto con manici telescopici, Lunghezza complessiva: 680mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731230 680
GTIN	4003773071570
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Taglio senza sforzi grazie ai rapporti di moltiplicazione ottimali e ai manici telescopici. Possibilità di aprire l'utensile in qualsiasi posizione di taglio. Manici regolabili a più livelli. Estraibile da 650 a 860 mm.

#### Uso:

Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio. Anche per cavi con rivestimento in gomma o plastica e con armatura a nastro.

#### Materiale:

Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio.

#### Nota:

Non adatta per filo in acciaio e funi metalliche.

### Descrizione tecnica

Per conduttori singoli in rame/alluminio	960 / 1085 mm <sup>2</sup>
Lunghezza complessiva	680 mm
Per conduttore multiplo di Ø	100 mm
Peso	4980 g
Materiale	Lama: Acciaio per utensili di qualità speciale, temprato in bagno d'olio

Manici	Tubo ovale in alluminio, alta resistenza
Funzione cricchetto	sì
Tipo di prodotto	Cesoia