



Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips®, KW, Lunghezza complessiva: 140mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726480 140
GTIN	4003773081647
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, tagliente con sfaccettatura fine. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

In acciaio inossidabile (INOX).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	140 mm
Lunghezza tagliente	12,3 mm
Larghezza della testa	15,7 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,2 - 2,1 mm
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro	0,2 - 1,2 mm
Sfaccettatura	senza testimone
Materiale	Acciaio legato, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 54 HRC)
Attributo del nome del prodotto	KW
Con molla	sì
Con reggifilo	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente