



## Bussola per prigionieri da 1/2 pollici, Per filettatura: M12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	651390 M12
GTIN	4045197215475
Classe articolo	62D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

**Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Ø lato azionamento: 25 mm

Lunghezza: 55 mm

### Descrizione tecnica

Per filettatura	M12
Lunghezza	55 mm
Ø lato azionamento	25 mm
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Superficie	brunita
per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

---

## Accessori

Anello di gomma per bussole da 1/2 pollici Ø 25 mm	651800 25
Set di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 1/2 pollici incluso estrattore Modello 3	651790 3
Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici ØxLunghezza 3X20 mm	651900 3X20