

Garant**Punta da centro in HSS-E lunga A, non rivestito, Ø Nominale DC k12: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	111290 2
GTIN	4045197884565
Classe articolo	11A

Descrizione**Esecuzione:**

Ricavate dal pieno con spoglie rettificate.

Scanalature elicoidali, codolo extralungo, simili a DIN 333-A.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	80 mm
Ø Nominale D _c	2 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Numero taglienti Z	2
Per Ø pezzo	15 – 20 mm
Tolleranza codolo	h7
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,02 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Modello	A
Tolleranza Ø nominale	k12
Angolo di svasatura	60 grado
Direzione di taglio	destro

Codolo	Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta da centro

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	8 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	25 m/min	K
CuZn	idoneo	80 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		