



Utensile per tornitura destro, simile a DIN 4971 (ISO 1), P20/K25, Quadro del codolo: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	296025 10
GTIN	4045197884619
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri).

M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

Quadro del codolo	10 mm
Lunghezza complessiva	90 mm
Materiale da taglio	P20/K25
Tipo di prodotto	Utensili per tornio