



**Utensile per tornitura destro, simile a DIN 4971 (ISO 1), P20/K25, Quadro del codolo: 12mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	296025 12
GTIN	4045197884626
Classe articolo	22E

## Descrizione

### Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

### Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri).

M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

### Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

## Descrizione tecnica

Quadro del codolo	12 mm
Lunghezza complessiva	100 mm
Materiale da taglio	P20/K25
Tipo di prodotto	Utensili per tornio