



Utensile per tornitura interna destro, simile a DIN 4973 (ISO 8), M20, Quadro del codolo: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	296330 10
GTIN	4045197884770
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di grossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

Quadro del codolo	10 mm
Per fori a partire da Ø	18 mm
Lunghezza complessiva	150 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio