



Utensile ad angolo per torniture interne sinistro, simile a DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Quadro del codolo: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	296455 20
GTIN	4045197884909
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

Quadro del codolo	20 mm
Per fori a partire da \varnothing	34 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Materiale da taglio	P20/K25
Tipo di prodotto	Utensili per tornio