


**Garant****Piastra base ZeroClamp (in base al tipo di macchina/di tavolo), Modello: 29612****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 360014 29612  |
| GTIN            | 4045197884282 |
| Classe articolo | 310           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Foro del centro di  $\varnothing 25$  H7 per l'attacco del set per centraggio. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

**Materiale:**

**Piastra base** in alluminio ad alta resistenza, con trattamento superficiale.

Tutti i componenti della piastra di serraggio sono in acciaio inox o protetti da corrosione.

**Accessori speciali:**

Perni di serraggio n. art. 360025, blocchi di raccordo n. art. 360017 Dim. 12808 e Dim. 12805.

**Nota:**

La figura può differire a seconda del modello della macchina.

**Descrizione tecnica**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Numero unità di serraggio | 8            |
| Ø Unità di serraggio      | 120 mm       |
| Modello                   | 29612        |
| Larghezza B               | 540 mm       |
| Interasse S               | 200 mm       |
| Altezza H                 | 44 mm        |
| Per tipo macchina         | Hermle C 32  |
| Ø A                       | 650 mm       |
| Micrometro a croce        | sì           |
| Serie                     | ZeroClamp    |
| Tipo di prodotto          | Piastra base |

## Accessori

|   |                  |
|---|------------------|
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 25M16/138 | 360025 25M16/138 |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 12M10/138 | 360025 12M10/138 |
| ZeroClamp, lamiera di copertura per piastra base Modello<br>29610           | 360021 29610     |
| ZeroClamp, blocco di raccordo Modello 12808                                 | 360017 12808     |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 18M12     | 360025 18M12     |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 18M12/138 | 360025 18M12/138 |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 18M16/138 | 360025 18M16/138 |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 18M16     | 360025 18M16     |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 25M10/138 | 360025 25M10/138 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 14M12/90 | 360025 14M12/90 |
| ZeroClamp, blocco di raccordo Modello 12805                                | 360017 12805    |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 16M10    | 360025 16M10    |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 12M10    | 360025 12M10    |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 12M10/90 | 360025 12M10/90 |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 25M10    | 360025 25M10    |
| ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna<br>Modello 16M8     | 360025 16M8     |