



Rilevatore di tensione senza contatto



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 473005 |
| GTIN | 095969290814 |
| Classe articolo | 47H |

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di controllo della tensione compatto, per rilevare senza contatto i conduttori sotto tensione.

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall'acqua.

Uso:

Controllo di cavi, prese, scatole di collegamento, ecc. Se la punta di misura diventa rossa e scatta un segnale acustico, significa che c'è tensione.

Grado di protezione IP: IP 40

Campo visualizzazione AC: 200 - 1000 V

Categoria di sovratensione: CAT IV / 1000 V

N. art. batterie / accumulatori in dotazione: 081561 LR3

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------------------------------|
| Campo visualizzazione AC | 200 - 1000 V |
| Grado di protezione IP | IP 40 |
| Categoria di sovratensione | CAT IV / 1000 V |
| Numero di batterie contenute | 2 |
| N. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Tipo di prodotto | Rilevatore di tensione senza contatto |

Servizi

Rapporto di taratura Giraviti cercafase

017870

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali
LR3

081556 LR3

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali
LR3

081561 LR3