

FLUKE.
Multimetro, Modello: 175

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473322 175
GTIN	095969095921
Classe articolo	47H

Descrizione
Esecuzione:

Corpo in plastica ergonomico con custodia integrata. Ampio display LCD per facilitare la leggibilità. Affidabile e di facile utilizzo – **messaggio di allarme in caso di cavi non correttamente collegati**. I migliori strumenti di misura per la ricerca dei guasti nei sistemi elettrici ed elettronici per tecnici professionisti. Robusti, affidabili e precisi.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica, per la massima sicurezza e funzioni supplementari in numerosi tipi di applicazione.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Fornitura:

Inclusi batteria 081561 6LR61, cavi con puntali e cappucci isolanti rimovibili.

Descrizione tecnica

Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V
Corrente alternata AC	0,1 mA – 10 A

Visualizzazione massima	6000
Capacità	1 nF – 10 mF
Corrente continua DC	0,1 mA – 10 A
Metodo di misura	TRUE RMS
Resistenza	0,1 Ω – 50 M Ω
Taratura	I3
Precisione base	0,15 %
Frequenza	0,01 Hz – 100 kHz
Tensione alternata AC	0,1 mV – 1000 V
Tensione continua DC	0,1 mV – 1000 V
Controllo diodi	sì
Display retroilluminato	no
Prova di continuità	sì
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Tester

Servizi

Taratura DAkkSMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027010 3
Rapporto di taraturaMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027000 3

Accessori

Cavi con puntali Ø Puntali di misura 1 mm	473318 1
Borsa di trasporto C150 Modello F	473337 F
Dispositivo di sospensione magnetico Modello TPAK	473329 TPAK
Cavi con puntali Ø Puntali di misura 2 mm	473318 2