

FLUKE.

Multimetro, Modello: 177



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473322 177
GTIN	095969095891
Classe articolo	47H

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica ergonomico con custodia integrata. Ampio display LCD per facilitare la leggibilità. Affidabile e di facile utilizzo – **messaggio di allarme in caso di cavi non correttamente collegati**. I migliori strumenti di misura per la ricerca dei guasti nei sistemi elettrici ed elettronici per tecnici professionisti. Robusti, affidabili e precisi.

Ulteriore retroilluminazione a LED.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica, per la massima sicurezza e funzioni supplementari in numerosi tipi di applicazione.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Fornitura:

Inclusi batteria 081561 6LR61, cavi con puntali e cappucci isolanti rimovibili.

Descrizione tecnica

Controllo diodi	sì
Display retroilluminato	sì

Scheda tecnica

Visualizzazione massima	6000
Corrente continua DC	0,1 mA – 10 A
Taratura	I3
Precisione base	0,09 %
Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V
Resistenza	0,1 Ω – 50 M Ω
Tensione continua DC	0,1 mV – 1000 V
Metodo di misura	TRUE RMS
Frequenza	0,01 Hz – 100 kHz
Prova di continuità	sì
Corrente alternata AC	0,1 mA – 10 A
Tensione alternata AC	0,1 mV – 1000 V
Capacità	1 nF – 10 mF
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Tester

Servizi

Taratura DAkkSMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027010 3
Rapporto di taraturaMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027000 3

Accessori

Cavi con puntali Ø Puntali di misura 1 mm	473318 1
Dispositivo di sospensione magnetico Modello TPAK	473329 TPAK
Borsa di trasporto C150 Modello F	473337 F

Scheda tecnica

Cavi con puntali Ø Puntali di misura 2 mm

473318 2