

FLUKE.

**Test di continuità e tester di tensione, Modello: T150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473090 T150
GTIN	095969610513
Classe articolo	47H

**Descrizione****Esecuzione:**

Tester bipolari di tensione con ergonomico utilizzo con una mano per prese. Display retroilluminato con visualizzazione del valore misurato. Indicatore della batteria; in caso di batteria scarica viene comunque visualizzato il valore di tensione misurato. Punte di prova intercambiabili con indicatore dell'usura. **Esecuzione a norma VDE**

**Funzione:**

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

**Norma:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

**Descrizione tecnica**

Resistenza	0 - 1,99 k $\Omega$
Campo visualizzazione DC	6 - 690 V

Taratura	I1
Misurazione della frequenza	40 - 400 Hz
Controllo della polarità	sì
Grado di protezione IP	IP 64
Prova di continuità	ottica e acustica
Controllo della direzione del campo rotante	sì
Categoria di sovratensione	CAT III 690 V
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V
Controllo della fase	100V – 690V
Campo visualizzazione AC	6 - 690 V
Display	LED / LCD
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita	sì
Illuminazione per punti di misura	sì
Funzione torcia	sì
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

## Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------