

FLUKE.

Multimetro, Modello: 179**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 473322 179 |
| GTIN | 095969095860 |
| Classe articolo | 47H |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo in plastica ergonomico con custodia integrata. Ampio display LCD per facilitare la leggibilità. Affidabile e di facile utilizzo – **messaggio di allarme in caso di cavi non correttamente collegati**. I migliori strumenti di misura per la ricerca dei guasti nei sistemi elettrici ed elettronici per tecnici professionisti. Robusti, affidabili e precisi.

Ulteriore retroilluminazione a LED e misurazione della temperatura.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica, per la massima sicurezza e funzioni supplementari in numerosi tipi di applicazione.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Fornitura:

Inclusi batteria 081561 6LR61, cavi con puntali e cappucci isolanti rimovibili. Incluso sensore di temperatura.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------|--------|
| Precisione base | 0,09 % |
|-----------------|--------|

| | |
|--|--------------------------|
| Corrente alternata AC | 0,1 mA – 10 A |
| Controllo diodi | sì |
| Metodo di misura | TRUE RMS |
| Taratura | I7 |
| Taratura | I3 |
| Prova di continuità | sì |
| Display retroilluminato | sì |
| Capacità | 1 nF – 10 mF |
| Visualizzazione massima | 6000 |
| Corrente continua DC | 0,1 mA – 10 A |
| Categoria di sovratensione | CAT III 1000 V |
| Categoria di sovratensione | CAT IV 600 V |
| Tensione alternata AC | 0,1 mV – 1000 V |
| Frequenza | 0,01 Hz – 100 kHz |
| Temperatura | -40 - 400 °C |
| Resistenza | 0,1 Ω – 50 MΩ |
| Tensione continua DC | 0,1 mV – 1000 V |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 6LR61 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Tipo di prodotto | Tester |

Servizi

| | |
|---|----------|
| Rapporto di taraturaMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3 | 027000 3 |
| Rapporto di taraturaSensore di temperatura con / senza display Modello A | 027520 A |
| Taratura DAkkSMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3 | 027010 3 |
| | 027540 A |

Certificato DAkkS Sensore di temperatura con / senza display Tipo A

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Cavi con puntali Ø Puntali di misura 1 mm | 473318 1 |
| Cavi con puntali Ø Puntali di misura 2 mm | 473318 2 |
| Borsa di trasporto C150 Modello F | 473337 F |
| Dispositivo di sospensione magnetico Modello TPAK | 473329 TPAK |