

HOLEX**Utensile per filettatura interna destro, simile a DIN 283 (ISO 13), M20, Quadro del codolo: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	297185 12
GTIN	4045197885722
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di grossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

Per fori a partire da \varnothing	30 mm
Quadro del codolo	12 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio