



**Utensile ad angolo per tornitura destro, simile a DIN 4978 (ISO 3), P20/K25,  
Quadro del codolo: 10mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	296745 10
GTIN	4045197884480
Classe articolo	22E

## Descrizione

### Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

### Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

### Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

## Descrizione tecnica

Quadro del codolo	10 mm
Lunghezza complessiva	90 mm
Materiale da taglio	P20/K25
Tipo di prodotto	Utensili per tornio