

**HOLEX****Utensile per tornitura, piegato destro, simile a DIN 263 (ISO 11), M20, Quadro del codolo: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	297145 10
GTIN	4045197885593
Classe articolo	22E

**Descrizione****Esecuzione:**

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

**Uso:**

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

**Attenzione:**

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

**Descrizione tecnica**

Profondità massima cave $t_{max}$	6 mm
Quadro del codolo	10 mm
Larghezza dei taglienti	3 mm
Per fori a partire da $\varnothing$	25 mm
Lunghezza complessiva	150 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio