



## Utensile per tornitura destro, simile a DIN 4980 (ISO 6), M20, Quadro del codolo: 25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	296830 25
GTIN	4045197885524
Classe articolo	22E

### Descrizione

**Esecuzione:**

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

**Uso:**

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

**Attenzione:**

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

### Descrizione tecnica

Quadro del codolo	25 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio