

HOLEX**Utensile per filettatura destro, simile a DIN 282 (ISO 12), M20, Quadro del codolo: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	297165 16
GTIN	4045197885678
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Descrizione tecnica

Quadro del codolo	16 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Materiale da taglio	M20
Tipo di prodotto	Utensili per tornio